



Mască automată de sudură 3M™ Speedglas™ 9100X, Culoare: BLACK



Date comandă

Numărul de comandă	097912 BLACK
GTIN	4046719186792
Clasa articolului	040

Descriere

Execuție:

Mască automată de sudură cu caracteristici optice remarcabile oferă **protecție eficientă împotriva radiației**, a temperaturilor ridicate și a scânteilor și totodată **vizibilitate bună** a piesei. Lucrări desfășurate într-un mod plăcut datorită **vederii fără distorsiuni și întunecării uniforme**. Pentru diverse lucrări de sudură se poate selecta între **șapte trepte întunecate** ceea ce împiedică suprasolicitarea și mărește calitatea muncii. Fiecare treaptă de protecție poate fi presetată, de ex. treapta luminoasă 3 pentru lucrări de șlefuire. **Banda brevetată pentru cap** asigură un confort sporit la purtare, chiar și dacă masca este ridicată. Datorită ghidajului strâmt de-a lungul capului, punctul de greutate la ridicare este deplasat în mod optim. **Trepte întunecate de protecție: 5, 8, 9 – 13. Treaptă luminoasă: 3.** Cu baterie 3 V Li (durabilitate 2.500 ore). **Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 54 × 107 mm.**

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Timp de comutare de la luminos la întunecat: 0,1 ms

Timp de comutare de la întunecat la luminos: 40 - 1300 ms

Clasificare conform EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Descriere tehnică

Fișă de date

Clasificare conform EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Timp de comutare de la întunecat la luminos	40 - 1300 ms
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Mască pentru sudură