

**Foarfecă pentru tablă / de crestă cu acumulator, Tip: 7130036****Date comandă**

Numărul de comandă	078100 7130036
GTIN	
Clasa articolului	03F

**Descriere****Execuție:**

**Foarfecă pentru crestă cu acumulator** pentru utilizare mobilă.

**Foarfecă pentru tablă.**

- **Tăiere fără așchii.**
- **Cap de filetat deschis pentru vizibilitate maximă asupra tăieturii.**
- **Sistem de schimbare rapidă QuickIN pentru schimbarea rapidă, fără chei, a cuțitului, și fără reglare.**

**Livrare:**

Inclusiv geantă **fără** acumulator și **fără** încărcător.

**Notă:**

Găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite de la Cod 073832 și Cod 073845.

**Descriere tehnică**

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Raza celei mai mici curbe	90 mm
Ambalaj	Geantă de transport
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Număr de curse	3500 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	ABSS 18 1.6E
Capacitate de tăiere (grosime) oțel 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Viteză de tăiere	5 - 8 m/min
Capacitate de tăiere (grosime) oțel 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Lățime de tăiere	5 mm
Greutate	1,9 kg
Număr de acumulatori incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Foarfecă pentru tablă

## Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18