

**Foarfecă pentru tablă / de crestă cu acumulator, Tip: 7130046****Date comandă**

Numărul de comandă	078100 7130046
--------------------	----------------

GTIN	
------	--

Clasa articolului	03F
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

Foarfecă pentru tablă cu acumulator pentru utilizare mobilă.

Foarfecă de tablă.

- **Taie curb fără să deformeze materialul.**
- **Confortabilă și rapidă pentru tăiere laterală și transversală.**
- **Pentru table de până la 800 N/mm² și oțeluri inoxidabile.**
- **Cuțit amovibil: tăieturi curate și fără bavură la costuri de exploatare reduse.**

Livrare:

Inclusiv geantă **fără** acumulator și **fără** încărcător.

Notă:

Găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite de la Cod 073832 și Cod 073845.

Descriere tehnică

Lățime de tăiere	0 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Geantă de transport

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Capacitate de tăiere (grosime) oțel 400 N/mm ²	1,6 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Greutate	2 kg
Viteză de tăiere	5 - 8 m/min
Număr de curse	4000 min ⁻¹
Capacitate de tăiere (grosime) oțel 800 N/mm ²	1 mm
Raza celei mai mici curbe	15 mm
Denumirea producătorului	ABLS 18 1.6E
Număr de acumulatori incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Foarfecă pentru tablă

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18