

Mahr**Șubler digital cu ciocuri de măsurare ascuțite și tijă de adâncime rotundă,
Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412773 150
GTIN	4059192057206
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD foarte mare, înălțimea cifrelor 11 mm. Interfață de date i-wi fără fir, integrată. Rezistent împotriva prafului și umezelii. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Durata de funcționare cca. 3 ani.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Radioreceptor i-wi Cod 498912.

Descriere tehnică

Citare	0,0005 inch
Eroare de toleranță	0,03 mm
Citare	0,01 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Domeniu de măsurare	150 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de lucru
Toate componentele	călit
Material	Oțel superior, INOX
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A1
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032