

**KÄRCHER****Aspirator industrial, Denumirea producătorului: IVR-L100TC****Date comandă**

Numărul de comandă	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Clasa articolului	07D

**Descriere****Execuție:**

Aspirator industrial recomandat pentru aspirarea și separarea **lichidelor de răcire, emulsiilor de lubrifiere, apei sau uleiului cu substanțe solide (de ex. aşchii metalice)**.

- **Model compact și material robust pentru cele mai bune proprietăți de rulare.**
- **Flexibilitate maximă de utilizare și durabilitate îndelungată, cu cablu de rețea rezistent la ulei.**
- **Aspirarea se efectuează printr-un racord de furtun rotativ la 360° de la capul de aspirație.**

Aspirator industrial cu 2 motoare 2,4 kW cu **cadru anti-înclinare și recipient de 100 de litri.**

**Livrare:**

Cu cadru anti-basculare și furtun de golire cu afișarea nivelului de umplere. **Fără accesorii.**

**Accesoriile recomandate sunt prezentate la Cod 078524, 078529 și 078533.**

**Notă:**

O versiune cu recipient din oțel inoxidabil de 100 litri poate fi găsită la codul 078522 mărimea. IVR-L100DP în magazinul nostru online e-shop.

**Descriere tehnică**

Clasa de praf – aspirator	L
---------------------------	---

Clasa de praf – aspirator	L
Lățime nominală racord	DN50 mm
Putere absorbită	2400 W
Lățime	660 mm
Greutate	58 kg
Debit volumetric aer	148 l/s
Vacuum	230 mbar
Denumirea producătorului	IVR-L 100/24-2 Tc
Volum recipient	100 l
Zgomot de lucru	68 dB(A)
Înălțime	1320 mm
Lungime	840 mm
Lungimea cablului	6 m
Număr de turbine	2
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

## Accesorii

Set de aspirare a așchiilor și lichidelor Lățime nominală racord DN50	078529 DN50
Coș pentru așchii pentru aspiratorul industrial Volum 40 l	078524 40