

KÄRCHER**Aspirator industrial, Denumirea producătorului: IVR-L100DP****Date comandă**

Numărul de comandă	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Clasa articolului	07D

Descriere**Execuție:**

Aspirator industrial recomandat pentru aspirarea și separarea **lichidelor de răcire, emulsiilor de lubrifiere, apei sau uleiului cu substanțe solide (de ex. aşchii metalice)**.

- **Model compact și material robust pentru cele mai bune proprietăți de rulare.**
- **Flexibilitate maximă de utilizare și durabilitate îndelungată, cu cablu de rețea rezistent la ulei.**
- **Aspirarea se efectuează printr-un racord de furtun rotativ la 360° de la capul de aspirație.**

Aspirator industrial cu 2-motoare 2,4 kW cu **cadru anti-încinare, recipient din oțel superior de 100 de litri și pompă pentru butoi integrată** pentru o golire ușoară și completă.

Livrare:

Cu cadru anti-basculare și furtun de golire cu afișarea nivelului de umplere. **Fără accesorii.**

Accesoriile recomandate sunt prezentate la Cod 078524, 078529 și 078533.

Notă:

O versiune cu recipient din oțel inoxidabil de 100 litri poate fi găsită la codul 078522 mărimea. IVR-L100DP în magazinul nostru online e-shop.

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	76 dB(A)
-----------------	----------

Lungimea cablului	6 m
Denumirea producătorului	IVR-L 100/24-2 Tc M
Lățime	620 mm
Lățime nominală racord	DN50 mm
Număr de turbine	2
Lungime	740 mm
Putere absorbită	2400 W
Debit volumetric aer	118 l/s
Greutate	59 kg
Volum recipient	100 l
Vacuum	230 mbar
Clasa de praf – aspirator	L
Înălțime	1180 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Set de aspirare a așchiilor și lichidelor Lățime nominală racord DN50	078529 DN50
Material abraziv fin pentru coșul pentru așchii de 40l. Recomandat pentru tipul de aspirator IVR-L100	072806 IVR-L100
Coș pentru așchii pentru aspiratorul industrial Volum 40 l	078524 40