



Scanner pentru temperatură HL Scan, Tip: 014919



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 078326 014919 |
| GTIN | 4007841014919 |
| Clasa articolului | 07E |

Descriere

Execuție:

Scanner pentru temperatură pentru înregistrarea temperaturii pe suprafața piesei cu ajutorul măsurării în infraroșu. Determinarea ideală a distanței prin laser. Avertizare acustică și optică la depășirea și neatingerea temperaturii optime. Reglare în trepte de 10 °C.

HL Scan cu afișaj LCD și baterie de 9 V.

Descriere:

Scannerul pentru temperatură HL Scan monitorizează temperatura piesei de prelucrat folosind lumina LED. Avertizare acustică și optică la depășirea și neatingerea temperaturii permise.

Adaptat pentru :

Pentru HL 1920 E, HL 2020 E și aparatele profesionale HG 2120 E și HG 2320 E.

Greutate: 165 g

Interval de înregistrare a temperaturii: 0 - 300 °C

Recomandat pentru: HG 2320, HG 2120

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Greutate | 165 g |
| Interval de înregistrare a temperaturii | 0 - 300 °C |
| Recomandat pentru | HG 2320, HG 2120 |
| Tip de baterii | Bloc 9 V |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Tip produs | Scanner pentru temperatură |

