



Mască automată de sudură optrel® vegaview2.5, Culoare: BLACK



Date comandă

Numărul de comandă	097949 BLACK
GTIN	7640429870445
Clasa articolului	09U

Descriere

Execuție:

Mască ușoară automată de sudură (482 g) pentru o presiune redusă asupra musculaturii capului și a cefei. Vizualizare optimă la **protecție 100% împotriva radiației UV și IR**. Masca oferă o **autenticitate mare a culorilor** și o treaptă luminoasă cu transparență ridicată de 23%, astfel fiind posibilă o vedere detaliată a componentei. Simpla apăsare a unui buton pe partea exterioară activează **modul de șlefuire**. Ideală pentru medii de lucru cu iluminare slabă. Cu bandă confortabilă pentru cap, cu posibilitate de reglare. Unghiul de captare a arcului electric poate fi reglat cu ajutorul cursorului, iar sensibilitatea se poate adapta ideal la mediul de lucru.

- **Trepte întunecate de protecție: 8 – 12**
- **Treaptă luminoasă: 2,5**
- **Cu baterie 3 V Li (durabilitate 3.000 ore)**
- **Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 50 x 100 mm**

Aplicație:

Sudură și tăiere cu electrozi MIG / MAG, WIG, plasmă

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Livrare:

1 panou atașabil exterior, 1 sac de păstrare

Timp de comutare de la luminos la întunecat: 0,1 ms

Timpi de comutare de la întunecat la luminos: 50 - 1000 ms
Clasificare conform EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Descriere tehnică

Clasificare conform EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Timpi de comutare de la întunecat la luminos	50 - 1000 ms
Timpi de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Tip produs	Mască pentru sudură

Accesorii

Set discuri atașabile, 5 bucăți interior	097963
Set bandă din bumbac pentru transpirație, 2 bucăți	097965
Set discuri atașabile, 2 bucăți exterior	097962
Set bandă din bumbac pentru transpirație, 2 bucăți (spate)	097975