

PRYOR

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	085430 6
GTIN	5022044003408
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Înălțimea scrisului	6 mm
---------------------	------

Grosimea cozii	9,5
Lungimea totală	70 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/E mm	085431 6/E
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/F mm	085431 6/F
Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/Y mm	085431 6/Y
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/R mm	085431 6/R
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/T mm	085431 6/T
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/K mm	085431 6/K
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/M mm	085431 6/M
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/U mm	085431 6/U
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/V mm	085431 6/V
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/I mm	085431 6/I
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/J mm	085431 6/J
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/S mm	085431 6/S
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/W mm	085431 6/W

Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/O mm	085431 6/O
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/A mm	085431 6/A
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/X mm	085431 6/X
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/& mm	085431 6/&
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/N mm	085431 6/N
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/H mm	085431 6/H
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/L mm	085431 6/L
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/D mm	085431 6/D
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/Z mm	085431 6/Z
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/B mm	085431 6/B
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/Q mm	085431 6/Q
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/G mm	085431 6/G
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/P mm	085431 6/P
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 6/C mm	085431 6/C