

Mitutoyo**Șubler, Domeniu de măsurare: 200mm**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 412101 200 |
| GTIN | 4946368110189 |
| Clasa articolului | 44A |

Descriere

Execuție:

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Suprafețe de măsurare șlefuite fin.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|------------|
| Gradație | 1/128 inch |
| Calibrarea | A1 |
| Gradație | 1/20 mm |
| Citire | 0,05 mm |
| Domeniu de măsurare | 200 mm |
| Lungimea ciocului | 50 mm |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Ambalaj | Husă |
| Lungime vârfuri în cruce | 20,5 mm |
| Standard | ISO 13385 |
| Greutate | 180 g |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,4 |
| Tijă adâncime existentă | da |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,05 mm |
| Scală cromată | da |
| Blocare | Șurub de blocare superior |
| Ghidaj | Ghidaje înălțate |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Material | Oțel superior, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Tip produs | Șubler universal |

Servicii

| | |
|---|------------|
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021000 200 |
| Calibrare DAKkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021010 200 |

Accesorii

| | |
|--|--------|
| Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi | 412120 |
|--|--------|