

**Mitutoyo****Șubler, Domeniu de măsurare: 300mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	412101 300
GTIN	4946368110196
Clasa articolului	44A

## Descriere

### Execuție:

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Suprafețe de măsurare șlefuite fin.

### Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

## Descriere tehnică

Lungime vârfuri în cruce	22 mm
Domeniu de măsurare	300 mm
Ambalaj	Husă
Citire comutabilă	mm / inch
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Calibrarea	A1
Citire	0,05 mm
Lungimea ciocului	64 mm
Standard	ISO 13385
Greutate	355 g

Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,08 mm
Scală cromată	da
Blocare	Șurub de blocare superior
Ghidaj	Ghidaje înălțate
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAKkȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

## Accesorii

Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
Cutie din plastic Tip MS300	412470 MS300