

**Mitutoyo****Șubler digital IP67, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412623 150
GTIN	4946368693927
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Șubler electronic cu sistem electronic Absolut și ecran mare, ușor de citit. Rezistent la apă, ulei și praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcționa continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul pornește automat când este manevrat și se oprește automat când nu este folosit cca. 20 minute.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	A1
Tijă adâncime existentă	da
Citire	0,01 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	15000 h
Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	40 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Decuplare automată	da

Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	$\pm 0,02$ mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120