

Mitutoyo**Șubler digital IP67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412628 150
GTIN	4946368693941
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Șubler electronic cu sistem electronic Absolut și ecran mare, ușor de citit. Rezistent la apă, ulei și praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcționa continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul pornește automat când este manevrat și se oprește automat când nu este folosit cca. 20 minute.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de conectare (cu filet) Cod 497085.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Decuplare automată	da
Citire	0,01 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă adâncime existentă	da
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	15000 h

Calibrarea	A1
Standard	ISO 13385
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497085 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497085 D1
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497085 USB2
Emitător Tip S11E	498966 S11E

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120