

Mitutoyo**Șubler digital IP67 cu tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412624 150
GTIN	4946368694030
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Șubler electronic cu sistem electronic Absolut și ecran mare, ușor de citit. Rezistent la apă, ulei și praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcționa continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul pornește automat când este manevrat și se oprește automat când nu este folosit cca. 20 minute.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Descriere tehnică

Tijă adâncime existentă	da
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	40 mm
Standard	ISO 13385
Decuplare automată	da
Citire	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	15000 h

Tijă de adâncime	Ø 1,9
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Șurub pentru tijă de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120