

JEPSON POWER**Disc de circular din carbură numai pentru INOX Ø 355×25,4 mm, pentru INOX,
Număr de dinți: 90****Date comandă**

Numărul de comandă	078236 90
GTIN	4260052463895
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Disc de ferăstrău circular placat cu carbură pentru tăieturi precise.

- **Siguranța muncii: Cu pereți subțiri, nivel scăzut de vibrații, nivel redus de zgomot.**
- **Durabilitate foarte bună.**
- **Calitate înaltă de debitare.**
- **5 reascuțiri posibile.**
- **Utilizare universală pentru oțel, plastic, metale neferoase (nu Cod 078236).**

Special pentru INOX, acoperit.

Notă:

Alte pânze de ferăstrău speciale, cum ar fi cele pentru aluminiu sau inox sunt livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Număr de dinți	90
Lățime de tăiere B	2 mm
Numărul dinților optimizat pentru	Grosime material până la 2,5 mm
Recomandat pentru	078231 Ref. 9435

recomandat pentru material

pentru INOX

Tip produs

Disc de circular