

**Polizor unghiular, Tip: 72217360****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 077102 72217360 |
| GTIN               | 4014586875033   |
| Clasa articolului  | 03F             |

**Descriere****Execuție:**

**Polizor unghiular pentru o singură mână de 115 mm**, ușor și performant, cu **formă compactă, ușor de utilizat**, apărătoarea poate fi rotită în trepte de 90°, reglare rapidă a elementelor de protecție, arbore de șlefuire filetat M14.

Motor de **800 W** robust, angrenaj integral din metal, blocarea axului, protecție împotriva repornirii automate.

**Livrare:**

Inclusiv capac de protecție, set de prindere și mâner suplimentar.

Denumirea producătorului: WSG 8-115

Putere absorbită: 800 W

Interval de turație: 11000 min<sup>-1</sup>

Ø maxim al discurilor: 115 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 34 mm

Greutate: 2 kg

**Descriere tehnică**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Putere absorbită      | 800 W  |
| Greutate              | 2 kg   |
| Ø maxim al discurilor | 115 mm |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Denumirea producătorului   | WSG 8-115               |
| Adâncimea maximă de tăiere | 34 mm                   |
| Blocaj contra repornirii   | da                      |
| Vibrație maximă conform EN | 5 m/s <sup>2</sup>      |
| Interval de turație        | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Alimentare cu energie      | Alimentare la rețea     |
| Tip produs                 | Polizor unghiular       |