



Polizor unghiular, Tip: AG10-115EK



Date comandă

Numărul de comandă	077103 AG10-115EK
GTIN	4002395260867
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular pentru o singură mână de 115 mm, ușor și performant, cu **formă compactă, ușor de utilizat**, apărătoarea poate fi rotită în trepte de 90°, reglare rapidă a elementelor de protecție, arbore de șlefuire filetat M14.

Motor de **1000 W** blocarea axului, protecție împotriva repornirii automate.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, set de prindere și mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Putere absorbită	1000 W
Vibrație maximă conform EN	8,3 m/s ²
Denumirea producătorului	AG10-115EK
Greutate	2,1 kg
Blocaj contra repornirii	da
Adâncimea maximă de tăiere	28 mm
Ø maxim al discurilor	115 mm
Interval de turație	11000 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular

