



Polizor unghiular GWS, Tip: 7-125



Date comandă

Numărul de comandă	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular compact, manual cu lungime de prindere foarte îngustă.

- **Motor de 720 Watt** cu o greutate de doar **1,9 kg**, admisie a aerului optimizată (răcire directă) pentru o durabilitate mai îndelungată, protecție împotriva repornirii.
- **Lungime de prindere foarte mică (176 mm)** în comparație cu alte polizoare unghiulare din clasa sa de wați, apărătoarea plată permite lucrul în spații înguste.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Putere absorbită	720 W
Denumirea producătorului	GWS 7-125
Particularitate	Lungime de prindere îngustă
Vibrație maximă conform EN	6,5 m/s ²
Blocaj contra repornirii	da
Greutate	1,9 kg
Ø maxim al discurilor	125 mm
Adâncimea maximă de tăiere	34 mm

Interval de turație	11000 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular