



Polizor unghiular GWS, Tip: 19-125CI



Date comandă

Numărul de comandă	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular foarte puternic 1900 W pentru o productivitate maximă și cea mai bună protecție a utilizatorului

- Durată mare de viață datorită motoarelor cu răcire directă a motorului, sistemul Constant Electronic, protecția la suprasarcină și a durabilității periei de carbon.
- Manevrare bună datorită carcasei subțiri cu suprafață Softgrip pentru o prindere sigură.
- Mâner auxiliar Vibration Control cu reducere a vibrațiilor cu 40% pentru lucrări cu oboseală redusă (EN 60745).
- Protecție a utilizatorului datorită stopului KickBack, protecție împotriva repornirii, carcasă de protecție rezistentă la rotire și reducere a vibrațiilor.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Putere absorbită	1900 W
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Denumirea producătorului	GWS 19-125 CI
Stop Kickback	da
Adâncimea maximă de tăiere	34 mm

Ø maxim al discurilor	125 mm
Blocaj contra repornirii	da
Particularitate	Performanță maximă
Greutate	2,4 kg
Interval de turație	11500 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular