

AEG

Polizor unghiular compact, Tip: WS10-125S



Date comandă

Numărul de comandă	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

AEG – Polizor unghiular compact Ø 125 mm. Polizoare unghiulare puternice și ergonomice, cu formă constructivă subțire, compactă.

- **Blocaj de siguranță al axului.**
- **Cablu de rețea 4 m.**
- **Lagăre și comutatoare protejate împotriva prafului.**
- **Apărătoarea poate fi rotită în trepte până la 90° pentru operare cu mâna stângă sau dreaptă.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**

Polizor unghiular pentru o singură mână 1000 W / Ø 125 mm.

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere.

Notă:

Toate polizoarele unghiulare compacte cu comutator blocabil sunt fără funcție de siguranță.

Descriere tehnică

Putere absorbită	1000 W
Greutate	2,4 kg
Adâncimea maximă de tăiere	32 mm
Înterupător de siguranță	nu

Ø maxim al discurilor	125 mm
Blocaj contra repornirii	da
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Denumirea producătorului	WS10-125S
Particularitate	M14
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	11500 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Apărătoare detașabilă pentru WS-125 Tip GUARD-125	077122 GUARD-125
---	------------------