

AEG

Polizor unghiular compact, Tip: WS13125SXE



Date comandă

Numărul de comandă	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

AEG – Polizor unghiular compact Ø 125 mm. Polizoare unghiulare puternice și ergonomice, cu formă constructivă subțire, compactă.

- **Blocaj de siguranță al axului.**
- **Cablu de rețea 4 m.**
- **Lagăre și comutatoare protejate împotriva prafului.**
- **Apărătoarea poate fi rotită în trepte până la 90° pentru operare cu mâna stângă sau dreaptă.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**

Polizor unghiular pentru o singură mână 1300 W / Ø 125 mm, sistem electronic constant cu limitare a turației de mers în gol și protecție la suprasarcină. Inclusiv piuliță de strângere **FIXTEC**.

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere.

Notă:

Toate polizoarele unghiulare compacte cu comutator blocabil sunt fără funcție de siguranță.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	7,5 m/s ²
Greutate	2,4 kg
Ø maxim al discurilor	125 mm

Particularitate	M14, FIXTEC
Adâncimea maximă de tăiere	32 mm
Denumirea producătorului	WS13125SXE
Blocaj contra repornirii	da
Întreprupător de siguranță	nu
Putere absorbită	1300 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	2600 - 11000 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Apărătoare detașabilă pentru WS-125 Tip GUARD-125	077122 GUARD-125
---	------------------