

Garant**Geantă de scule pentru service cu perete inferior și panouri pentru scule mobil****Date comandă**

Numărul de comandă	692815
GTIN	4045197806215
Clasa articolului	61G

Descriere**Execuție:**

Carcasele sunt realizate din policarbonat prin turnare sub presiune. Avantajele policarbonatului sunt rezistența la impact, rezistența, rigiditatea și duritatea într-un interval larg de temperatură. Cadru de aluminiu cu colțuri din material plastic rezistente la impact, încuietore cu cifru integrată și blocarea capacului de valiză.

Echipare interioară pentru înălțime interioară 150 mm:

1 perete inferior inclusiv placă de acoperire cu 12 bucle elastice duble. 2 divizoare longitudinale, 6 pereți despărțitori și 10 cutii în carcasă. 1 panou pentru scule cu 9 compartimente-buzunar textile și suport de prindere pentru scule pe partea anterioară și posterioară. Cu unitate mobilă, extindere telescopică 4x și roți sprijinite pe rulmenți cu bile.

Descriere tehnică

Dimensiune interioară L	435 mm
Greutate	6,7 kg
Dimensiune interioară l	275 mm

Fișă de date

Dimensiune interioară H	150 mm
Material	PC
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Tipul depozitării sculei	Suport de prindere
Capacitatea de încărcare a valizei	35 kg
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule

Accesorii

Set de compartimentare pentru 1/2 perete inferior (2 divizoare longitudinale, 6 pereți despărțitori)	692850
Set de cutii pentru 1/2 perete inferior (10 cutii de 4 dimensiuni)	692855
Panou pentru scule cu 6 compartimente-buzunar textile și suport de prindere pentru scule	692847
Set de compartimentare pentru perete inferior complet (3 divizoare longitudinale, 12 pereți despărțitori)	692852
Covor de protecție	692800
Panou pentru scule cu 9 compartimente-buzunar textile și suport de prindere pentru scule	692845
Chingă pentru geantă cu încuietoare cu cifru TSA (140x5 cm)	692860