

**Geantă de scule pentru service cu perete inferior****Date comandă**

Numărul de comandă	692838
GTIN	4045197806246
Clasa articolului	61G

Descriere**Execuție:**

Carcasele sunt realizate din policarbonat prin turnare sub presiune. Avantajele policarbonatului sunt rezistența la impact, rezistența, rigiditatea și duritatea într-un interval larg de temperatură. Cadru de aluminiu cu colțuri din material plastic rezistente la impact, încuietoare cu cifru integrată și blocarea capacului de valiză.

Echipare interioară pentru înălțime interioară 185 mm:

1 perete inferior inclusiv placă de acoperire cu 12 bucle elastice duble. Pentru echipare individuală personalizată.

Material: PC

Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar

Tipul depozitării sculei: Suport de prindere

Capacitatea de încărcare a valizei: 35 kg

Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Dimensiune interioară L: 435 mm

Dimensiune interioară l: 275 mm

Dimensiune interioară H: 185 mm

Greutate: 4,7 kg

Descriere tehnică

Greutate	4,7 kg
Dimensiune interioară L	435 mm
Dimensiune interioară I	275 mm
Dimensiune interioară H	185 mm
Material	PC
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Tipul depozitării sculei	Suport de prindere
Capacitatea de încărcare a valizei	35 kg
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor

Accesorii

Chingă pentru geantă cu încuietore cu cifru TSA (140×5 cm)	692860
Set de cutii pentru 1/2 perete inferior (10 cutii de 4 dimensiuni)	692855
Panou pentru scule cu 6 compartimente-buzunar textile și suport de prindere pentru scule	692847
Covor de protecție	692800
Set de compartimentare pentru 1/2 perete inferior (2 divizoare longitudinale, 6 pereți despărțitori)	692850
Set de compartimentare pentru perete inferior complet (3 divizoare longitudinale, 12 pereți despărțitori)	692852
Panou pentru scule cu 9 compartimente-buzunar textile și suport de prindere pentru scule	692845