

FLEX**Mașină de satinat TRINOX FLEX, Tip: BSE14-3****Date comandă**

Numărul de comandă	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Clasa articolului	03S

Descriere**Execuție:**

Mașină de satinat performantă TRINOFLEX BSE 14-3 100 cu sistem electronic constant de preselecție a turației.

- **Preselecție a turației și menținerea constantă a turației cu ajutorul unui tahogenerator.**
- **Pornire lină, protecție la suprasarcină și blocaj contra repornirii după întreruperea curentului.**
- **Modulul electronic complet turnat împiedică deteriorarea din cauza prafurilor.**

Aplicație:

Pentru satinare, polizare, periere, netezire, îndepărtarea ruginii și debavurare.

Livrare:

Mașină de satinat BSE14-3 100, 1 accesoriu de șlefuit pentru satinat BS100.

Denumirea producătorului: BSE 14-3 100

Putere absorbită: 1400 W

Interval de turație: 1000 - 3500 min⁻¹

Sistem de prindere: 19

Lungimea sculei de polizare: 100 mm

Ø maxim al uneltei de polizare: 125 mm

Descriere tehnică

Sistem de prindere	19
Denumirea producătorului	BSE 14-3 100

Interval de turație	1000 - 3500 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	0 m/s ²
Lungimea sculei de polizare	100 mm
Putere absorbită	1400 W
Ø maxim al uneltei de polizare	125 mm
Greutate	2,9 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Mașină de satinat

Accesorii

Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 180	568538 180
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 120	568538 120
Cilindru de atașare Ø 100×100 mm Tip AIR	568577 AIR
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 280	568535 280
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Comparație granulație 280	568558 280
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 80	568535 80
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Comparație granulație 180	568558 180
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 240	568538 240
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 120	568532 120
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 40	568532 40
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 280	568538 280
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 600	568538 600
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 80	568532 80
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Comparație granulație 100	568558 100
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 120	568535 120
Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm Granulație 60	568532 60

