



Radio cu acumulator / alimentare de la rețea, Tip: M18JSR



Date comandă

Numărul de comandă	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Radio robust pentru șantier, cu protecție împotriva stropilor de apă (IP54) cu funcționare prin alimentare de la rețea sau cu acumulator.

- **Conexiune USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile.**
- **Intrare AUX pentru conectarea cu aparate externe de redare audio.**
- **Ceas digital LCD incl. baterii.**
- **Funcționează cu acumulatori Milwaukee de 18 volți sau cu tensiune alternativă 220-240 volți.**

Sistem audio ultraperformant cu Tuner AM / FM.

- **Două difuzoare cu membrane pasive asigură un sunet puternic, clar, cu bași intensi.**
- **Tuner digital cu 10 spații de memorie.**
- **Designul robust protejează aparatul radio împotriva stropirii cu apă și prafului de pe șantier.**
- **Compartiment pentru depozitarea în siguranță a MP3-player-ului.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de rețea, 2 baterii tampon, cablu de conexiune AUX, fără acumuloare.

Descriere tehnică

Interfață	Port USB
Denumirea producătorului	M18JSR-0
Înălțime	200 mm
Lungime	400 mm
Lățime	400 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	5 kg
Număr de acumuloare incluse	0
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip produs	Radio

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC