



## Presă hidraulică de perforat cu acumulator și matrițe, Tip: M18HKP-SET



### Date comandă

Numărul de comandă	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

FORCE LOGIC™ Presă hidraulică de perforat cu acumulator 60 kN ștanțează găuri până la Ø 100 mm în oțel de 3mm sau oțel superior de 2,5 mm.

- **Cu filet interior 3/4-16 UNF la aparat.**
- **Sistemul de înlocuire rapidă cu prindere fără instrumente permite montarea de poansoane și matrițe separat de scule.**
- **Compatibilă cu accesorii uzuale pe piață.**
- **Alinierea simplă datorită matriței cu cotă dinamică.**

#### Livrare:

Încărcător M12-18C, valiză de transport, câte 1 șurub de întindere 11,1 mm (7/16-20 UNF) și 19 mm (3/4-16 UNF), sistem de înlocuire rapidă cu prindere fără instrumente, poansoane și matrițe cu filete UNF pentru mărimile: M16, M20, M25, M32, M40.

#### Notă:

Poansoane potrivite cu fileture metrice începând de la Cod 834000 (nu Ref. 12,5) și șuruburile de fixare necesare acestora 834070 găsiți în grupa de produse 83.

### Descriere tehnică

Diametru maxim	100 mm
Capacitate acumulator	2 Ah
Denumirea producătorului	M18HKP-201CA
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Adâncime max. de ștanțare în oțel	3 mm
Greutate	2,3 kg
Ambalaj	Geantă de transport
Adâncime max. de ștanțare în oțel superior	2,5 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Forță de ștanțare	60 kN
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Presă de perforat

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C