

Garant**Pereche de cadre-suport cu role pentru dulapul cu sertare mobil, direcție de împingere a părții frontale a sertarului, Tip: R27E****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 942947 R27E |
| GTIN | 4045197806444 |
| Clasa articolului | 91H |

Descriere**Execuție:**

Cadru-suport cu role – câte 2 roți fixe și role de ghidaj (Ø 100 mm) cu frână, unite prin câte o traversă. **Țineți cont de direcția de învârtire a roților.** Capacitate portantă 600 kg la o sarcină distribuită uniform.

Adaptat pentru:

Cadru-suport cu role potrivit pentru carcasa dulapului de scule din grupa de produse 94 (până la 08/2019) cu **dimensiunile 27×27 E**. Din motive de siguranță (pericol de răsturnare), înălțimea utilă maximă a carcasei este de 800 mm. **Împingere dinspre partea frontală a sertarului.**

Notă:

- **Sertarele dulapurilor mobile de scule trebuie să fie prevăzute cu închidere de sertar singulară. Prin aceasta se blochează automat sertarele la închidere pentru a împiedica deschiderea pe durata transportului. Închiderile singulare pentru sertarele din grupa de produse 94 (până la 08/2019) sunt prezentate la Cod 949605 din lista pieselor de schimb.**
- **Vă rugăm să luați în calcul și greutatea proprie a dulapului când vă raportați la capacitatea portantă a roților (600 kg).**
- **Vă rugăm să aveți în vedere direcția dorită de rulare a roților.**

Descriere tehnică

| | |
|--------------|--------|
| Ø roții fixe | 100 mm |
|--------------|--------|

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Capacitate portantă totală maximă | 600 kg |
| Ø rolei de ghidaj | 100 mm |
| Tip produs | Rolă |