



Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 43 buc., Număr de piese: 43



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 630038 43 |
| GTIN | 4062406230166 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere

Execuție:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M20.

Pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M18.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 11 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Biți de chei tubulare, bi-hexagonali 1/2 inch: 13 buc. Cod 642120 Ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Biți hexagonali de șurubelniță 1/4 inch: 3 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5

Biți hexagonali de șurubelniță 1/2 inch: 5 buc. Cod 643220 Ref. 6; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 633029

Mâner tip T 1/2 inch: 1 buc. Cod 641320 Ref. 295

Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632840 Ref. 1/4

Prelungitoare 1/4 inch: 2 buc. Cod 632420 Ref. 50; 150

Prelungitoare 1/2 inch: 2 buc. Cod 641020 Ref. 130; 255

Articulație cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4

Articulație cardanică 1/2 inch: 1 buc. Cod 641620 Ref. 1/2

Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4

Clichet 1/2 inch: 1 buc. Cod 640190 Ref. 1/2

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------|
| Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală |
| Profil de antrenare | Șurubelniță hexagonală |
| Profil de antrenare | Bit hexagonal |
| Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale | 13-32 mm |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch |
| Număr de piese | 43 |
| Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale | 4-13 mm |
| Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale | 3-14 mm |
| Ambalaj | Cutie din plastic ABS |
| Lungime | 507 mm |
| Lățime | 227 mm |
| Înălțime | 62 mm |
| Tip produs | Cheie tubulară |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm | 631020 4 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm | 631020 8 |
| Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4 | 633520 1/4 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm | 631020 13 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm | 631020 6 |
| Suport de spumă dură pentru set 630038 | 630324 630038 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm | 631020 7 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm | 643220 12 |

| | |
|---|------------|
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm | 631020 5 |
| Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm | 641020 255 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm | 643220 8 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm | 631020 11 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm | 632420 150 |
| Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 5 | 630323 5 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 4 mm | 631720 4 |
| Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4 | 632090 1/4 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm | 631020 10 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2 | 641620 1/2 |
| Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm | 633029 116 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm | 643220 14 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm | 643220 6 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm | 643220 10 |
| Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2 | 640190 1/2 |
| Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150 | 632840 150 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 5 mm | 631720 5 |
| Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm | 641020 130 |
| Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm | 641320 295 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 3 mm | 631720 3 |
| Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm | 632420 50 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm | 631020 9 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm | 642120 16 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm | 642120 24 |

| | |
|--|-----------|
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm | 642120 15 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm | 642120 22 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm | 642120 13 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm | 642120 27 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm | 642120 21 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm | 642120 30 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm | 642120 14 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm | 642120 19 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm | 642120 17 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm | 642120 32 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm | 642120 18 |