

**Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 19 buc., Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	633918 12
GTIN	4062406230753
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M14.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Biți pentru chei tubulare: 14 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635720

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635420 Ref. 75; 240

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 636220

Clichet: 1 buc. Cod 635090

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-22 mm
Număr de piese	19
Ambalaj	Cutie din plastic ABS

Lungime	357 mm
Lățime	174 mm
Înălțime	47 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635420 75
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3	630323 3
Suport de spumă dură pentru set 633918	630324 633918
Articulație cardanică, 3/8 inch Tip 3/8	636220 3/8
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635720 200
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8	635090 3/8