

**Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 19 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	633918 6
GTIN	4062406230746
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare. Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637220.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M14.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 14 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635720

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635420 Ref. 75; 240

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 636220

Clichet: 1 buc. Cod 635090

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Bit hexagonal

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-22 mm
Număr de piese	19
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	357 mm
Lățime	174 mm
Înălțime	47 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635720 200
Articulație cardanică, 3/8 inch Tip 3/8	636220 3/8
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635420 75
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8	635090 3/8
Suport de spumă dură pentru set 633918	630324 633918
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3	630323 3