



Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor, Tip: 1/4



Date comandă

Numărul de comandă	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Materialul ales și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 36

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	125 mm
Număr de dinți	36
Unghi de lucru	10 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Tip produs

Clichet