

**Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 16 buc., Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	637718 12
GTIN	4062406230814
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 642120.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Biți pentru chei tubulare: 13 buc. Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prelungitoare: Cod 641020 Ref. 130; 255

1 clichet: Cod 640190

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Descriere tehnică**

Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de piese	16
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	10-34 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	407 mm
Lățime	227 mm
Înălțime	62 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640190 1/2
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641020 255
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630323 4
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641020 130
Suport de spumă dură pentru set 637718	630324 637718