



Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 23 buc., Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	637818 12
GTIN	4062406230838
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 642120.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 17 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Mâner tip T: 1 buc. 641320

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641020 Ref. 75; 130; 255

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641620

Clichet: 1 buc. Cod 640190

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	10-34 mm
Număr de piese	23
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	407 mm
Lățime	227 mm
Înălțime	62 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641020 255
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640190 1/2
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641620 1/2
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630323 4
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641020 75
Suport de spumă dură pentru set 637818	630324 637818
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641020 130
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641320 295