

**Biți hexagonali de șurubelniță, pătrat 1/2 inch 10 buc., Număr de inserții: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	639408 10
GTIN	4062406230869
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare conform DIN 3124.

Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Aplicație:

Pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M5 – M27.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți

hexagonali pentru șurubelniță: 10 buc. Cod 643220

Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-19 mm
Număr de piese	10
Pătrat de antrenare	1/2 inch

Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Lungime	257 mm
Lățime	149 mm
Înălțime	47 mm
Tip produs	Bit de cheie tubulară

Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643220 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643220 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643220 6
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630323 2
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643220 10
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643220 12
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643220 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 17 mm	643220 17
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 19 mm	643220 19
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643220 7
Suport de spumă dură pentru set 639408	630324 639408
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643220 5