

HOLEX®
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor, Tip: 3/8

Date comandă

Numărul de comandă	635090 3/8
GTIN	4062406230784
Clasa articolului	62A

Descriere
Execuție:

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:
DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Număr de dinți: 38

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	195 mm
Număr de dinți	38
Unghi de lucru	9,5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Tip produs

Clichet