

**Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 23 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	637818 6
GTIN	4062406230821
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare. Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 642220.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 17 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Mâner tip T: 1 buc. 641320

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641020 Ref. 75; 130; 255

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641620

Clichet: 1 buc. Cod 640190

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Număr de piese	23

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	10-34 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Dimensiuni deschidere chei	metric
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	407 mm
Lățime	227 mm
Înălțime	62 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640190 1/2
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641320 295
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641020 130
Suport de spumă dură pentru set 637818	630324 637818
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630323 4
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3	630323 3
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641020 75
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641620 1/2
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641020 255