



## Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor, Tip: 1/2



### Date comandă

Numărul de comandă	640190 1/2
GTIN	4062406230883
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### DIN 3122-D 12,5

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

#### Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Număr de dinți: 40

### Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	255 mm
Număr de dinți	40
Tip produs	Clichet

### Accesorii

Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 22 buc. Tip 6

638168 6