

**HOLEX**
**Dorn cu fixare Weldon pentru freze cu fixare pe filet cu răcire interioară, Ø d = 12 mm, Filet M × lungime L1: M5X20**

**Date comandă**

Numărul de comandă	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Clasa articolului	32A

**Descriere**
**Execuție:**
**Toleranța cozii în h6.**
**Aplicație:**

Pentru fixarea în conul de prindere SK (Weldon).

Răcire interioară: da

 Ø găurii D<sub>1</sub>: 5,5 mm

 Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Lungimea totală L: 65 mm

 Lungime utilă L<sub>1</sub>: 20 mm

 L<sub>2</sub>: 5 mm

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Ø găurii D <sub>1</sub>	5,5 mm
Lungimea totală L	65 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Suport	Ø d = 12 mm
Ø cozii d	12 mm
Răcire interioară	da

Tip produs

---

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare