



Drujbă cu acumulator, Tip: M18FCHS121



Date comandă

Numărul de comandă	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Drujbă robustă cu ergonomie excelentă, putere ridicată și viteză mare a lanțului.
- Acumulatorul Li-Ion 18 V vă asigură o putere ridicată, o funcționare fiabilă și o durabilitate similare unui aparat de grădină pe benzină – toate acestea fără emisii directe.
- Cu un acumulator încărcat, veți efectua până la 150 de tăieturi în lemn de esență moale 10×10 cm (12,0 Ah); aceleași lucrări pe care le-ați efectua cu un rezervor plin de benzină al unui aparat de grădină.
- Acumulatorul REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah a fost dezvoltat pentru utilizare profesională îndelungată și este compatibil cu toate sculele electrice cu acumulator acționate manual Milwaukee. Deci puteți folosi unul și același acumulator pentru ferăstraiele dumneavoastră tip sabie cu acumulator, polizoarele unghiulare cu acumulator sau mașinile de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator marca Milwaukee.
- Opritor metalic cu gheară pentru un efect de pârgă în procesul de tăiere.
- Lubrifiere simplă a lanțului: recipient fără pierderi pentru uleiul de lanț (volum 200 ml), ușor de umplut, control simplu al nivelului de umplere.

Livrare:

Inclusiv acumulator 12,0 Ah High-Output și încărcător, 80 ml de ulei, lanț și protecție de lanț (lamă).

Descriere tehnică

Greutate	6,4 kg
Capacitate acumulator	12 Ah

Număr de acumuloare incluse	1
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Vibrație maximă conform EN	4,96 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Nivel de presiune acustică	97,69 dB
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Drujbă