

PRYOR

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	085430 10
GTIN	5022044005181
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Înălțimea scrisului	10 mm
---------------------	-------

Lungimea totală	89 mm
Grosimea cozii	14,3
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/T mm	085431 10/T
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/V mm	085431 10/V
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/L mm	085431 10/L
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/S mm	085431 10/S
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/R mm	085431 10/R
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/Z mm	085431 10/Z
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/U mm	085431 10/U
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/I mm	085431 10/I
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/B mm	085431 10/B
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/W mm	085431 10/W
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/N mm	085431 10/N
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/X mm	085431 10/X
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 10/G mm	085431 10/G
	085431 10/F

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/F mm

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/J mm

085431 10/J

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/O mm

085431 10/O

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/P mm

085431 10/P

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/E mm

085431 10/E

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/D mm

085431 10/D

Suport poanson Tip GRIP

085475 GRIP

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/H mm

085431 10/H

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/A mm

085431 10/A

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/Y mm

085431 10/Y

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/M mm

085431 10/M

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/C mm

085431 10/C

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/& mm

085431 10/&

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/Q mm

085431 10/Q

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 10/K mm

085431 10/K