

**Garant**
**GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor,  
11×D, Sistem / Ø cozii: GL/16**

**Date comandă**

Numărul de comandă	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Clasa articolului	29E

**Descriere**
**Execuție:**

Coadă armată cu carbură.

**Livrare:**

Reducție pentru racord lichid de răcire.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: GL

Lungimea totală L: 204 mm

Zonă fără prindere S: 85 mm

Lungime de prindere recomandată: 64 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 1

**Descriere tehnică**

Zonă fără prindere S	85 mm
Lungime de prindere recomandată	64 mm
Sistem	GL
Set de șuruburi de montaj	269026 1
Lungimea totală L	204 mm
Capete de strunjit interschimbabile recomandate	264830; 264831

Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	11xD
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară