

**Garant****GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor,  
8×D, Sistem / Ø cozii: GL/16****Date comandă**

Numărul de comandă	264866 GL/16
GTIN	4062406231408
Clasa articolului	29E

**Descriere****Livrare:**

Reducție pentru racord lichid de răcire.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

**Descriere tehnică**

Zonă fără prindere S	74 mm
Lungime de prindere recomandată	64 mm
Sistem	GL
Set de șuruburi de montaj	269026 1
Lungimea totală L	170 mm
Capete de strunjit interschimbabile recomandate	264830; 264831
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară

