

Garant**GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor,
8xD, Sistem / Ø cozii: DM/40****Date comandă**

Numărul de comandă	264930 DM/40
GTIN	4062406231330
Clasa articolului	29E

Descriere**Livrare:**

Reducție pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Lungimea totală L: 408 mm

Zonă fără prindere S: 144 mm

Lungime de prindere recomandată: 160 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 3

Descriere tehnică

Lungime de prindere recomandată	160 mm
Zonă fără prindere S	144 mm
Sistem	DM
Set de șuruburi de montaj	269026 3
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207
Conector pentru racord de agent de răcire	269208
Lungimea totală L	408 mm

Capete de strunjit interschimbabile recomandate	264838; 264839
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară