

## Garant

### GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor, 11×D, Sistem / Ø cozii: DM/50



#### Date comandă

Numărul de comandă	264934 DM/50
GTIN	4062406231378
Clasa articolului	29E

#### Descriere

##### Livrare:

Reducție pentru racord lichid de răcire.

##### Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Lungimea totală L: 660 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 5 mm

Zonă fără prindere S: 239 mm

Lungime de prindere recomandată: 200 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 3

#### Descriere tehnică

Sistem	DM
Lungime de prindere recomandată	200 mm
Deplasare a axei H corp de bază	5 mm
Zonă fără prindere S	239 mm
Set de șuruburi de montaj	269026 3
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207
Conector pentru racord de agent de răcire	269208

Lungimea totală L	660 mm
Capete de strunjit interschimbabile recomandate	264838; 264839
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	11×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară