

## Garant

### **GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor, 8xD, Sistem / Ø cozii: DM/50**



#### Date comandă

Numărul de comandă	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Clasa articolului	29E

#### Descriere

##### Livrare:

Reducție pentru racord lichid de răcire.

##### Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Lungimea totală L: 518 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 5 mm

Zonă fără prindere S: 179 mm

Lungime de prindere recomandată: 200 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 3

#### Descriere tehnică

Zonă fără prindere S	179 mm
Deplasare a axei H corp de bază	5 mm
Lungime de prindere recomandată	200 mm
Sistem	DM
Set de șuruburi de montaj	269026 3
Conector pentru racord de agent de răcire	269208
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207

Lungimea totală L	518 mm
Capete de strunjit interschimbabile recomandate	264838; 264839
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară

---

## Accesorii

Set de șuruburi de fixare Tip 3	269026 3
---------------------------------	----------