

Garant

GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor, 8xD, Sistem / Ø cozii: QC/25



Date comandă

Numărul de comandă	264890 QC/25
GTIN	4062406231187
Clasa articolului	29E

Descriere

Livrare:

Reducție pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Lungimea totală L: 255 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 2,5 mm

Zonă fără prindere S: 107 mm

Lungime de prindere recomandată: 100 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 1

Descriere tehnică

Deplasare a axei H corp de bază	2,5 mm
Zonă fără prindere S	107 mm
Lungime de prindere recomandată	100 mm
Sistem	QC
Set de șuruburi de montaj	269026 1
Conector pentru racord de agent de răcire	269208
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207

Lungimea totală L	255 mm
Capete de strunjit interschimbabile recomandate	264834; 264835
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară