

## Garant

### **GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor, 8xD, Sistem / Ø cozii: QC/32**



#### **Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 264890 QC/32  |
| GTIN               | 4062406231194 |
| Clasa articolului  | 29E           |

#### **Descriere**

##### **Livrare:**

Reducție pentru racord lichid de răcire.

##### **Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Lungimea totală L: 320 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 6 mm

Zonă fără prindere S: 124 mm

Lungime de prindere recomandată: 128 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 1

#### **Descriere tehnică**

|   |          |
|---|----------|
| Deplasare a axei H corp de bază           | 6 mm     |
| Zonă fără prindere S                      | 124 mm   |
| Sistem                                    | QC       |
| Lungime de prindere recomandată           | 128 mm   |
| Set de șuruburi de montaj                 | 269026 1 |
| Conector pentru racord de agent de răcire | 269208   |
| Furtun de legătură pentru înaltă presiune | 269207   |

|   |                |
|---|----------------|
| Lungimea totală L                               | 320 mm         |
| Capete de strunjit interschimbabile recomandate | 264834; 264835 |
| Serie   | Master Mute    |
| Adâncime de strunjire interioară până la        | 8×D            |
| Oscilație                                       | Amortizat      |
| Răcire interioară                               | da             |
| Tip produs                                      | Bară           |