

Garant

GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor, 8xD, Sistem / Ø cozii: DM/60



Date comandă

Numărul de comandă	264930 DM/60
GTIN	4062406231354
Clasa articolului	29E

Descriere

Livrare:

Reducție pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Lungimea totală L: 628 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 10 mm

Zonă fără prindere S: 230 mm

Lungime de prindere recomandată: 240 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 3

Descriere tehnică

Lungime de prindere recomandată	240 mm
Deplasare a axei H corp de bază	10 mm
Sistem	DM
Zonă fără prindere S	230 mm
Set de șuruburi de montaj	269026 3
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207
Conector pentru racord de agent de răcire	269208

Lungimea totală L	628 mm
Capete de strunjit interschimbabile recomandate	264838; 264839
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară