

Garant**GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor,
11×D, Sistem / Ø cozii: QC/25****Date comandă**

Numărul de comandă	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Clasa articolului	29E

Descriere**Livrare:**

Reducție pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Lungimea totală L: 330 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 2,5 mm

Zonă fără prindere S: 125 mm

Lungime de prindere recomandată: 100 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 1

Descriere tehnică

Zonă fără prindere S	125 mm
Lungime de prindere recomandată	100 mm
Deplasare a axei H corp de bază	2,5 mm
Sistem	QC
Set de șuruburi de montaj	269026 1
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207
Conector pentru racord de agent de răcire	269208

Lungimea totală L	330 mm
Capete de strunjit interschimbabile recomandate	264834; 264835
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	11×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară