

**Garant****Suport de bază tip eco, Înălțimea cozii h: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273893 25
GTIN	4062406352059
Clasa articolului	21W

**Descriere****Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

**Descriere tehnică**

Înălțimea cozii h	25 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	90 mm
Răcire interioară	da
pentru înălțimea lamei $h_s$	26 mm
Gheară de strângere	279840 2
Șurub de strângere	279815 14
Tip produs	Suport de bază

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 14	279815 14
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15